


Kit paralel EAMM-U-110-D60-62B-120-S1

Cod: 1431443

FESTO

pentru actionari electrice.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	110
pozitie instalare	oricare
numarul max. de turatii	5.000 1/min
temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
tip de protectie	IP65
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
momentul de inertie a masei	799 kgmm ²
moment de actionare gol	0,3 Nm
moment de rotatie transferabil	25 Nm
greutate produs	5.270 g
indicatie material	conform RoHS