



# Distribuitor pneumatic VLHE-3-1/4-B

Cod: 14330

FESTO

Normal inchis, ventil pentru cresterea progresiva a presiunii, pentru utilizare individuala sau impreuna cu grupuri de preparare aer seria S



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
structura constructiva	scaun tip taler
principiu de etansare	moale
functiune de evacuare a aerului	droselizabil
actionare manuala auxiliara	cu impingere
functiune de ventil	3/2 inchis, monostabil
presiune de operare	2 ... 12 bar
debit nominal normal	1.200 l/min
durata de deconectare	23 ms
durata de conectare	8 ms
indicatie material	conform RoHS
temperatura mediului	-10 ... 60 °C -10 ... 60 °C
tip fixare	cu gaura de trecere
pozitie instalare	oricare
racord pneumatic 1	G1/4
racord pneumatic 2	G1/4
racord pneumatic 3	G1/4
deschidere nominala	8 mm