


Cuplaj  
**EAMC-B-19-24-6-10**  
Cod: 1450210

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru de prindere 1	6 mm
Diametru de prindere 2	10 mm
marime de fabricatie	19
Lungime nominala	24 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	8.000 1/min
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-25 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	0,47 kgmm <sup>2</sup>
Moment de rotatie transferabil	1,5 Nm
Greutate produs	12 g
Indicatie material	conform RoHS