


Cuplaj
EAMC-67-62-24-24
Cod: 1451407

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru de prindere 1	24 mm
Diametru de prindere 2	24 mm
marime de fabricatie	67
Lungime nominala	62 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	4.500 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-25 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	280 kgmm ²
Moment de rotatie transferabil	143 Nm
Greutate produs	436 g
Indicatie material	conform RoHS