

Cuplaj EAMD-28-22-14-10X12

Cod: 1453861

FESTO

element de actionare, care transmite miscarea de rotatie unui servo motor sau motor pas cu pas.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru de prindere 1	14 mm
Diametru de prindere 2	10 mm
marime de fabricatie	28
Lungime nominala	22 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	8.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-25 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	3,5 kgmm ²
Moment de rotatie transferabil	9 Nm
Greutate produs	43 g
Indicatie material	conform RoHS