


Drosel cu supapa de sens VFOF-LE-H-G14-Q8

Cod: 1505391

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2019. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	Funcție de droselizare pentru exhaustare aer
Conexiune pneumatica 1	QS-8
Conexiune pneumatica 2	G1/4
tip de actionare	manual
Elemente de ajustare	Interior hexagonal
tip fixare	insurubabil
Debit nominal normal in directia droselului	650 l/min
Debit nominal normal in directia supapei	300 ... 650 l/min
presiune de operare	0,2 ... 10 bar
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Materialul carcasei	PBT
pozitie instalare	Oricare
Rotativ	360° / fara oscilatie continua
Debit normal in directia de strangulare 6 -> 0 bar	1.100 l/min
Debit normal in directia supapei 6 -> 0 bar	460 ... 540 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Mediu de comanda	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Cuplul nominal de strangere	11 Nm
Toleranta la momentul nominal de strangere	± 20 %
Cuplu de actionare admisibil, surub de reglare	1,5 Nm
Greutate produs	32,9 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul surubului tubular	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul bucsei	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul inelului de eliberare	POM
Materialul surubului de ajustare	Alama