


Drosel cu supapa de sens GRLA-1/8-NPT-B

Cod: 151539

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| functie ventil | Funcție de droselizare pentru exhaustare aer |
| Conexiune pneumatica 1 | 1/8 NPT |
| Conexiune pneumatica 2 | 1/8 NPT |
| Elemente de ajustare | surub cu sliit |
| tip fixare | insurubabil |
| Temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura | 0,3 ... 10 bar |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura medie | -10 ... 60 °C |
| Indicatie material | conform RoHS |