


Drosel cu supapa de sens GRLA-1/4-NPT-B

Cod: 151547

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	Funcție de droselizare pentru exhaustare aer
Conexiune pneumatica 1	Filet interior 1/4 NPT
Conexiune pneumatica 2	Filet exterior 1/4 NPT
Elemente de ajustare	surub cu slit
tip fixare	insurubabil
Debit nominal normal in directia droselului	610 l/min
Debit nominal normal in directia supapei	450 ... 820 l/min
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
pozitie instalare	Oricare
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	0,3 ... 10 bar
Debit normal pe directia de control 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)	1.200 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Deschidere nominala	6 mm
Cuplu de strangere maxim	11 Nm
Materialul dopului filetat	Aliaj de aluminiu forjat
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul surubului de ajustare	Alama
Materialul conexiunii pivotante	zinc turnat sub presiune