



Drosel cu supapa de sens GRLA-3/8-NPT-B

Cod: 151555

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	Funcție de droselizare pentru exhaustare aer
Conexiune pneumatica 1	3/8 NPT
Conexiune pneumatica 2	3/8 NPT
Elemente de ajustare	surub cu sliit
tip fixare	insurubabil
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	0,3 ... 10 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul surubului tubular	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul surubului de ajustare	Alama
Materialul piulitei	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul conexiunii pivotante	zinc turnat sub presiune