


Garnitura luminiscenta MEB-LD-230AC

Cod: 151718

FESTO

pentru ventile MEB.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Afisarea pozitiei de comutare	LED
tip fixare	Pe ventil magnetic cu surub central M2,5
Greutate produs	0,6 g
Conectare electrica	Oglinda de conectare tip C conform EN 175301-803 conform DIN EN 175301-803 design patrat MSEB
Tensiune nominala de operare AC	230 V
Rezistenta la tensiune	2,5 kV
Conexiunea conductorului de protectie	disponibil
Putere nominala garnitura luminoasa	0,33 W
Oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 10 %
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-25 ... 85 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Grad de contaminare	3
Materialul carcasei	TPE-U(PU)
Culoare	transparent