


Conector cuplaj KDMS6-1/4-A

Cod: 151776

FESTO

cu autodecuplare, pentru cuplaj de siguranta conform ISO 4414



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
deschidere nominala	8 mm
afisarea presiunii	optic
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 12 bar
debit nominal normal	1.742 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare posibila cu ungere
clasa de rezistenta la coroziune KBK	1
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Cuplul nominal de strangere	9,5 Nm
Toleranta la momentul nominal de strangere	± 15 %
greutate produs	167 g
racord pneumatic 1	filet exterior G1/4