


# Modul de prindere EV-10/30-3

Cod: 151993

FESTO

cu functie de resetare



## Fisa tehnica

| Caracteristica                    | valoare                                       |
|-----------------------------------|---|
| curso                             | 3 mm  |
| Suprafata de prindere             | 10x30   |
| pozitie instalare                 | Oricare                                       |
| Mod de functionare                | cu simpla actiune                             |
| presiune de operare               | <= 6 bar                                      |
| mediu de operare                  | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Conformitatea PWIS                | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Clasificarea RSBP conform CD-0033 | F5  |
| Temperatura mediului              | -20 ... 40 °C                                 |
| Greutate produs                   | 20 g  |
| tip fixare                        | cu orificiu                                   |
| Conexiune pneumatica              | M3  |
| Materialul carcasei               | Aluminiu turnat sub presiune                  |
| Materialul membranei              | TPE-U(PU)                                     |