

Tub material plastic PAN-4X0,75-SI

Cod: 152697

FESTO

Tuburi cu diametru exterior standard, pentru conector QS, fittinguri CN si CK din poliamida (nu sunt aprobate in industria alimentara)



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	4 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	18 mm
Diametru interior	2,9 mm
Raza minima de incovoiere	12 mm
Proprietatile tuburilor	Suitable for energy chains
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-0,095 ... 1,5 MPa
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 15 bar
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-13,775 ... 217,5 psi
Aprobare	TÜV
Clasificare maritima	vezi certificatul
Departament eliberare certificate	B 013277 0506 00
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-30 ... 80 °C
Greutate produs in functie de lungime	0,006 kg/m
Conexiune pneumatica	pentru conector cu diametru exterior 4 mm pentru stut cu diametrul interior de 3 mm cu piulita pentru stut cu diametru interior 3 mm
Culoare	argint
Duritate Shore	D 55 +/-3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul furtunului	TPE-A