


# Robinet cu bila QHS-QS-6

Cod: 153485

FESTO

cu conector QS

Acest produs este adecvat pentru operarea cu vacuum.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	2/2 bistabil
Conexiune pneumatica 1	QS-6
Conexiune pneumatica 2	QS-6
tip de actionare	manual
tip fixare	cu contrapiulita
Debit nominal	528 l/min
Deschidere nominala	4 mm
Presiune de operare Mpa	-0,1 ... 1 MPa
presiune de operare	-1 ... 10 bar
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Principiu de etansare	moale
Structura constructiva	Robinet cu bila
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	16,5 g
Indicatie material	conform RoHS