


Racord rapid QSM-5/32T-1/8-U

Cod: 153906

FESTO

reducator.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.
Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal
for alternative products.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|--|
| marime de fabricatie | Mini |
| pozitie instalare | oricare |
| marimea legaturii | 1 |
| structura constructiva | principiu Push-Pull |
| Operating pressure complete temperature range | -0,95 ... 10 bar |
| mediu de operare | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 |
| temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| aprobare | Germanischer Lloyd |
| greutate produs | 3 g |
| racord pneumatic 1 | pentru furtun cu diametru exterior 5/32" |
| racord pneumatic 2 | pentru furtun cu diametru exterior 1/8" |
| culoarea inelului de slabire | gri |
| indicatie material | conform RoHS |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | PBT |
| informatii referitoare la material pentru inel de decuplare | POM |
| informatii referitoare la material pentru etansare furtun | NBR |
| informatii referitoare la material pentru segment de prindere a furtunului | otel inoxidabil inalt aliat |