



# Actionare oscilanta DRQ-16- -270-PPVJ-A

FESTO

Cod: 154453

Produs in retragere de pe piata

Permite echiparea cu senzori de proximitate, cu amortizare reglabilă la capat de cursă și compensarea jocului în angrenaj.  
varianta cu unghi de oscilare la alegere de la 181 la 269 grade.  
Modelul urmează să fie scos din fabricație. Este disponibil până în 2017. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	16
unghi de amortizare	72,2 deg
Stabilirea unghiului de rotire la ambele parti	-4 /+ 4 deg
unghi de oscilatie	270 deg
amortizare	PPVJ: amortizare pneumatica, ajustabila
pozitie instalare	oricare
structura constructiva	cremaliera/pinion
recunoasterea pozitiei	pentru senzor de proximitate
presiune de operare	2,5 ... 10 bar
frecventa max. de oscilatie la 6 bar	2 Hz
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Cuplu teoretic la 6 bar	0,5 Nm
moment de inertie admisibil	0,0002 kgm <sup>2</sup>
greutate produs	620 g
tip fixare	cu filet interior
racord pneumatic	M5
informatii referitoare la material pentru arbore de actionare	otel de cementare
informatii referitoare la material pentru etansari	TPE-U(PU) NBR