

# Stut furtun N-3/8-P-9-MS

Cod: 15634

FESTO

Executie din alama



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	7,6 mm
Tip de etansare la fusul cu insurubare	Inel de etansare
pozitie instalare	Oricare
Model	Tip drept
Marimea legaturii	10
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura mediu de operare	-0,95 ... 16 bar Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Cuplu de strangere maxim	15 Nm
Greutate produs	25 g
Conexiune pneumatica 1	Filet exterior G3/8
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu diametrul exterior de 9 mm
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	Alama