

Fixare cu flansa FUA-20

Cod: 157300

FESTO

Pentru cilindri ADVU, AEVU, ADVUP si ADVUT.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	20
pozitie instalare	Oricare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-40 ... 150 °C
Greutate produs	77 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul montajului	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul suruburilor	otel zincat