


# Fixare cu flansa FNG-320

Cod: 157509

FESTO

Pentru cilindrii DNG, DSBG.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	320
Corespunde normelor	ISO 15552 (anterior si VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-40 ... 150 °C
Greutate produs	15.109 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul montajului	Fonta cu grafit nodular lacuit
Materialul suruburilor	otel zincat