

Set multipozitia DPNG-50


Cod: 159487

Produs in retragere de pe piata

FESTO

permite montarea cilindrilor cu 3 si 4 pozitii, fiecare constand din 2 cilindrii standard DNG, DNGL, DNGU sau DNGUL.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2015. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	50
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-40 ... 150 °C
greutate produs	335 g
indicatie material	Fara cupru si PFTE conform RoHS
informatia referitoare la materialul fixarii	aliaj maleabil aluminiu
Informatii material stifturi filetate	otel zincat
informatii referitoare la material pentru piulita	otel zincat