

# Cilindru tandem ADVUT-40x2- -P-A


Cod: 159491

FESTO


Permite echiparea cu senzori de proximitate. Capatul tijei cu filet interior.

La acest produs fixarea cu flanse FUA-... poate fi montata numai pe partea cu capacul de inchidere. Piulita pentru filetul tijei de piston este inclusa in livrare.

Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2010.



Reprezentare



## Fisa tehnica

| Caracteristica   | valoare   |
|--|---|
| cursa  | 1 ... 150 mm  |
| diametru piston  | 40 mm   |
| amortizare   | P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete |
| pozitie instalare  | oricare   |
| modul de functionare                                     | cu actiune dubla  |
| capat tija de piston                                     | filet interior  |
| structura constructiva                                   | piston<br>tija de piston<br>Teava profilata             |
| recunoasterea pozitiei                                   | pentru senzor de proximitate                            |
| presiune de operare                                      | 1,1 ... 10 bar  |
| mediu de operare   | aer uscat, lubrifiat sau nelubrifiat                    |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK                     | 2   |
| temperatura mediului                                     | -20 ... 80 °C   |
| forta teoretica la 6 bar, revenire                       | 633 N   |
| forta teoretica la 6 bar, inaintare                      | 1.387 N   |
| tip fixare   | la alegere:<br>cu accesorii<br>cu filet interior        |
| racord pneumatic   | M5  |
| informatii referitoare la material pentru capac          | aliaj maleabil aluminiu<br>eloxat                       |
| informatii referitoare la material pentru etansari       | NBR<br>TPE-U(PU)  |
| informatii referitoare la material pentru carcasa        | aliaj maleabil aluminiu<br>eloxat lis                   |
| informatii referitoare la material pentru tija de piston | otel inalt aliat  |