

Unitate sanie SPZ-32-25-P-A

Cod: 159722

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

cu doua tije (sanii-TWIN) pentru sesizarea proximitatii

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2019. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	25 mm
Domeniu de ajustare pentru pozitii de capat / lungime	10 mm
Diametru piston	32 mm
Mod de operare unitate actionare	sanie
Amortizare	Amortizare cu inele elastice / tampoane la ambele capete de cursa cu opritor metalic fix
pozitie instalare	Oricare
Ghidaj	ghidaj cu alunecare
Structura constructiva	Ghidaj
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
presiune de operare	1 ... 10 bar
Mod de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Fora teoretica la 6 bar, revenire	724 N
Fora teoretica la 6 bar, inaintare	724 N
Conexiune pneumatica	G1/8
Material cover	Aliaj de aluminiu forjat
Material seals	NBR
Material housing	Aliaj de aluminiu forjat
Material piston rod	otel inoxidabil aliaj inalt