

Kit axial EAMM-A-D80-140A-S1


Cod: 1600674

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

[adecvat pentru actionari electrice.](#)

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2023. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Moment de rotatie transferabil	60 Nm
Greutate produs	2.920 g
Cod interfata actuator	D80B
Cod interfata, intrare motor	140A
Indicatie material	conform RoHS