

# Cilindru compact AEVULQ-5/8"- -A-P-A

Cod: 160649


FESTO

Permite echiparea cu senzori de proximitate. Asigurat antirotatie prin tija patrata a pistonului. Capatul tije cu filet exterior.

Se livreaza cu piulita pentru tija pistonului.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.

Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2011.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	0,2 ... 1 "
diametru piston	5/8"
amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
modul de functionare	cu actiune simpla prin apasare
capat tija de piston	filet exterior
siguranta contra torsiunii/ghidaj	tije de piston patrata
presiune de operare	18,8 ... 145 Psi
mediu de operare	aer comprimat filtrat
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-4 ... 176 °F
forta teoretica la 6 bar, inaintare	111 N
masa miscata la 0 mm cursa	12 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	4 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	89 g
adaos de masa la 10 mm cursa	40 g
racord pneumatic	UNF10-32
presiune de operare [psi]	18,8 ... 145 psi
informatii referitoare la material pentru capac	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari dinamice	TPE-U(PU) NBR
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru teava de cilindru	aliaj maleabil aluminiu