


Cilindru rotund CRDG-25- -P-A

Cod: 160983

FESTO

Rezistent la coroziune, permite echiparea cu senzori de proximitate,
cu inele elastice la capetele de cursa.
produs retras. Livrabil pana in 2012.



Exemplary
representation



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	10 ... 500 mm
diametru piston	25 mm
amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
pozitie instalare	oricare
corespunde normelor	ISO 6432
structura constructiva	piston tija de piston
recunoasterea pozitiei	pentru senzor de proximitate
presiune de operare	1 ... 10 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	4
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
forta teoretica la 6 bar, revenire	247 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	295 N
adaos de greutate la 10 mm cursa	12 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	360 g
tip fixare	la alegere: cu filet exterior cu accesorii
racord pneumatic	G1/8
informatii referitoare la material pentru capac	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru etansari	TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inoxidabil inalt aliat