


Transformator presiune PENV-A-W-2,5-LCD-RB

Cod: 161055

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
iesire analoga	0 - 10 V 4 - 20 mA
racord electric	cu 11 poli fisa
tip de protectie	IP65
racord pneumatic	G1/8
pozitie instalare	oricare
rezistenta la scurt-circuit	da
marimea de masurare	presiune relativa
procesul de masurare	Senzor de presiune piezorezistiv cu afisaj
domeniu de reglare a valorilor-prag	0,05 ... 2,5 bar
domeniu de reglare a histerezis [bar]	0,01 ... 2,25 bar
Domeniul tensiunilor de operare DC	15 ... 30 V
curentul max. de iesire	5.000 mA
iesire de comutare	PNP
mediu de operare	aer comprimat filtrat, finetea filtrului 40 µm
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	conform directivei europene EMV conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
temperatura mediului	0 ... 50 °C 0 ... 50 °C
greutate produs	270 g
domeniul de masurare a presiunii	0 ... 2,5 bar
precizia FS	1 %
tip fixare	la alegere: cu gaura de trecere cu sina tip omega
indicatie material	contine substante cu LABS
informatii referitoare la material pentru carcasa	PC