



# Actionare liniara DGP-63- -PPV-A-B

Cod: 161784

FESTO

Permite echiparea cu senzori de proximitate, cu cuplare mecanica intre tija si elementul actionat, cu amortizare reglabila la ambele capete.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	10 ... 3.000 mm
diametru piston	63 mm
amortizare	PPV: amortizare pneumatica, reglabila la ambele capete amortizor, caracteristica dura
pozitie instalare	oricare
ghidaj	ghidaj de baza
principiu de preluare	se asambleaza numai prin forma (slit)
recunoasterea pozitiei	pentru senzor de proximitate
presiune de operare	1,5 ... 8 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
lungime de amortizare	30 mm
moment transversal Mx (diagrama)	8 Nm
forta teoretica la 6 bar, revenire	1.870 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	1.870 N
masa miscata	1.760 g
masa miscata la 0 mm cursa	1.760 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	9.100 g
adaos de masa la 10 mm cursa	148 g
racorduri alternative	vezi desenul produsului
racord pneumatic	G3/8
informatii referitoare la material pentru capac	aluminiu turnat cu strat acoperitor
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminiu eloxat