


# Greifer cu prindere in 3 puncte HGD-50-A

Cod: 161838

FESTO

autocentrabil, poate fi utilizat ca greifer intern, cat si extern, cu proprietatea de sesizare a proximitatii pozitiei.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	50
cursa bacului de greifer	6 mm
precizia max. de inlocuire	0,2 mm
precizie de repetare greifer	<= 0,04 mm
numarul bacurilor de greifer	3
modul de functionare	cu actiune dubla
functiune de greifer	3 puncte
structura constructiva	parghie
recunoasterea pozitiei	pentru senzor de proximitate
forta totala la 6 bar, deschidere	970 N
forta totala la 6 bar, inchidere	880 N
presiune de operare	2 ... 8 bar
frecventa max. de lucru a greiferului	4 Hz
durata min. de deschidere la 6 bar	10 ms
durata min. de inchidere la 6 bar	10 ms
mediu de operare	aer comprimat filtrat
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	5 ... 60 °C
forta de strangere / bac de greifer la 6 bar, deschis	323 N
forta de strangere / bac de greifer la 6 bar, inchis	293 N
forta max. la bacul de greifer Fz dinamica	17,3 N
forta max. la bacul de greifer Fz statica	173 N
momentul max. al bacului Mx dinamic	0,047 Nm
momentul max. al bacului Mx static	4,7 Nm
momentul max. al bacului My dinamic	0,081 Nm
momentul max. al bacului My static	8,1 Nm
momentul max. al bacului Mz dinamic	0,053 Nm
momentul max. al bacului Mz static	5,3 Nm
greutate produs	985 g
tip fixare	cu filet interior
racord pneumatic	G1/8
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru capac de acoperire	POM
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminiu nichelat
informatii referitoare la material pentru bacul de greifer	otel de scule nichelat