

# Priza unghiulara MPPE-3-B

Numar piesa: 161839

FESTO



## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Frecventa de conectare	500
Tipul de montare	cu piulita olandeza
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	65 g
Conector electric	8 pini Priza inclinata sudabil
Domeniu de tensiune de lucru CC	60 V
Capacitate de transport al curentului	5 A
Presetupa	Pg9
Diametrul admisibil al cablului	6 mm...8 mm
Sectiune transversala a conectorului	0.75 000013
Tip de protectie	IP67
Temperatura ambianta	-30 °C...95 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Material carcasa	PA
Culoarea carcasei	negru
Material piulita olandeza	PA
Material contacte de cuplare	Cupru placat cu staniu