


Piesa lagar CRLNZG-100/125

Numar piesa: 161877

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	100/125
Pe baza standardului	ISO 15552
Clasa de rezistenta la corozioane KBK	4 - Mediu coroziv deosebit de puternic
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Metalele cu un continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 1% din masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile cu circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Temperatura ambianta	-40 °C...150 °C
Greutate produs	739 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material fixare	otel inoxidabil aliaj inalt
Material rulment	Material plastic