


Grup de preparare aer FRC-1-D-7-MAXI

Numar piesa: 162761

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|--------------------------------------|--|
| Dimensiune | Maxi |
| Seria | D |
| Blocaj de actionare | Buton rotativ cu blocare |
| Pozitie de instalare | vertical +/- 5° |
| Purjare a condensului | rotire manuala |
| Structura constructiva | Regulator de filtru cu manometru Lubrifiant proportional standard |
| Cantitate max. de condens | 80 cm ³ |
| Finete de filtrare | 40 μm |
| Protectie pahar | Cos metalic de protectie |
| Indicator de presiune | cu manometru |
| Presiune de lucru | 1 bar...16 bar |
| Domeniu de reglare a presiunii | 0.5 bar...7 bar |
| Histerezis max. de presiune | 0.4 bar |
| Debit nominal normal | 8700 l/min |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:::-] |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medie | -10 °C...60 °C |
| Temperatura ambianta | -10 °C...60 °C |
| Greutate produs | 2520 g |
| Tipul de montare | Instalarea liniei cu accesorii |
| Conector pneumatic 1 | G1 |
| Conexiune pneumatica 2 | G1 |
| Material carcasa | Zinc turnat sub presiune PC |