

Unitate de preparare a aerului FRC-3/8-D-5M-MINI


Cod: 162772

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

FESTO

Combinatie de filtru/regulator/ lubrifiant, finete de filtrare 5 µm, cu pahar de protectie din metal. Cu purjare manuala.

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	Mini
serie	D
Blocare regulator	Buton rotativ cu opritor
pozitie instalare	vertical +/- 5°
purjare	rotativ manual
Structura constructiva	Filtru regulator cu manometru lubrifiant proportional standard
Cantitatea maxima de condens	22 cm ³
Finetea filtrului	5 µm
Protectie pahar	pahar de protectie metalic
Afisarea presiunii	cu manometru
presiune de operare	1 ... 16 bar
Domeniu reglare presiune	0,5 ... 12 bar
Histerezis presiune maxima	0,2 bar
Debit nominal	1.050 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gaze inerte
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de purtate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:8:-] Gaze inerte
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	660 g
tip fixare	montare in linie cu accesorii
Conexiune pneumatica 1	G3/8
Conexiune pneumatica 2	G3/8
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcusei	zinc turnat sub presiune
Materialul paharului	PC