

# Placa racordare PAML-CP-186-HP3-G212

Numar piesa: 1629299

FESTO



## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	186
Dimensiunea nominala DN	54
Seria	L
Presiune de lucru	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:~::~]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Temperatura medie	5 °C...60 °C
Temperatura ambianta	5 °C...60 °C
Greutate produs	4900 g
Conector pneumatic 1	G2 1/2
Conexiune pneumatica 2	G2 1/2
Nota privind materialele	Conform RoHS
Materialul placii de racordare	Aliaj de aluminiu forjat
Material garnituri	NBR
Material suruburi	Otel inoxidabil