

Cablu de conectare KMP3-25P-22-X

Cod: 163971


Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

pentru insula de ventilare CPV.

Cablul este disponibil in lungimi de la 1m pana la 99 m.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2018. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip fixare	cu orificiu
pozitie instalare	Oricare
Conectare electrica	Priza Sub-D 25 pini
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Capacitatea curent de sarcina	3 A
Diametrul cablului	12 mm
Structura cablului	24x0,25
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-30 ... 80 °C
Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 80 °C
Indicatie material	conform RoHS
Material cable sheath	PVC
Material housing	PA
Material seals	NBR
Material electrical contact	Aliaj de cupru placat cu aur