

Cilindru rotund DSNU-1/2"- -P-A-B-S3

Cod: 164385

FESTO


bazat pe DIN ISO 6432, pentru sesizare pozitie. Optiuni variate de montare, cu sau fara componente aditionale de montare. Cu inele flexibile de amortizare in pozitiile de capat.

Pentru sesizarea pozitiei cu comutatoare de proximitate este necesara o cursa minima de 10 mm.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.



Reprezentare



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	0,04 ... 8 "
diametru piston	1/2"
bazat pe norme	ISO 6432
amortizare	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
capat tija de piston	filet exterior
presiune de operare	1 ... 10 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	aer uscat, lubrifiat sau nelubrifiat
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
forta teoretica la 6 bar, revenire	50,9 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	67,9 N
adaos de masa la 10 mm cursa	64 g
racord pneumatic	M16x1,5
informatii referitoare la material pentru capac	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari	FPM NBR
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru teava de cilindru	otel inoxidabil inalt aliat