


Ansamblu limitator QH-DR-E-SIEN-M12-NB-B

Cod: 164853

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
bazat pe norme	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
design	in unghiuri
pozitie instalare	oricare
rezistenta la scurt-circuit	pulsatil
functiune de element de comutare	inchizator
protectie contra inversarii polaritatii	pentru toate racordurile electrice
principiul de masurare	inductiv
afisarea pozitiei de comutare	nu
Domeniul tensiunilor de operare DC	10 ... 30 V
Tensiune de izolare	50 V
curentul max. de iesire	200 mA
iesire de comutare	PNP
rezistenta la tensiune	0,5 kV
grad de contaminare	3
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
tip de protectie	IP65
temperatura mediului	-25 ... 70 °C
racord electric	clema cu insurubare
diametrul cablului	8 ... 13 mm
fiting de cablu	M20
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru etansari	EPDM
Informatii material capac cutie	PC
Informatii material soclu cutie	PA
Informatii despre consola	otel inoxidabil inalt aliat