


# Ansamblu limitator QH-DR-E-S3-PK-3-B-B

Cod: 164855

FESTO



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                      | valoare  |
|---|--|
| bazat pe norme                                      | VDI/VDE 3845 (NAMUR)   |
| design  | in unghiuri  |
| pozitie instalare                                   | oricare  |
| principiul de masurare                              | pneumatic  |
| afisarea pozitiei de comutare                       | nu   |
| presiune de operare                                 | -0,95 ... 8 bar  |
| mediu de operare                                    | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                  |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare posibila cu ungere (necesara pentru alte operatii) |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK                | 2  |
| tip de protectie                                    | IP65   |
| temperatura mediului                                | -10 ... 60 °C  |
| racord pneumatic                                    | G1/8   |
| indicatie material                                  | conform RoHS   |
| informatii referitoare la material pentru etansari  | EPDM   |
| Informatii material capac cutie                     | PC   |
| Informatii material soclu cutie                     | PA   |
| Informatii despre consola                           | otel inoxidabil inalt aliat                                    |