


Cilindru de oprire STA-32-20-P-A

Cod: 164888

FESTO

cu flansa oscilanta.

Acest produs nu poate fi utilizat in medii umede. Este posibila transformarea uoara in cilindru cu dubla actiune.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	20 mm
diametru piston	32 mm
amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
pozitie instalare	oricare
modul de functionare	cu actiune simpla cu tragere
structura constructiva	tija de piston
recunoasterea pozitiei	pentru senzor de proximitate
variante	tija de piston unilaterala
presiune de operare	1,5 ... 10 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	0 ... 60 °C
forta de soc	1.000 N
forta laterala permisa in timpul operatiei de comutare	550 N
tip fixare	la alegere: cu gaura de trecere cu filet interior
racord pneumatic	G1/8
indicatie material	Fara cupru si PFTE
informatii referitoare la material pentru capac	aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminiu
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inoxidabil inalt aliat