


Placa intermediara - regulator presiune LR-ZP-B-D-3-CT

Cod: 165858

FESTO

Pentru ventilele ISO.

Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2010.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
bazat pe norme	ISO 5599-1
functiune integrata	regulator de presiune
structura constructiva	piston
domeniul de reglare a presiunii	0 ... 12 bar
presiune de intrare 1	≤ 14 bar
greutate produs	1.220 g
indicatie material	Fara cupru si PTFE conform RoHS
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminIU turnat sub presiune otel