


cablu encoder NEBC-S1G9-K-2-N-S-S1G9

Cod: 1680831

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip de protectie	IP20
temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-40 ... 70 °C
temperatura mediului	-40 ... 70 °C
raza min. de curbura a cablului	51 mm
Adecvat pentru lant port-cablu	da
structura cablului	ecranat 4x(2 x 0,14 mm ²)
lungimea cablului	2 m
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	TPE-U(PU)