

ghidaj pentru incarcari mari

HD-12- -

Cod: 170024


FESTO

configurabil.

Pentru configurare, selectati intai produsul .

La acest produs, functie de configurare, s-ar putea ca sa nu se potriveasca toate datele tehnice din fisa tehnica si nici toate accesoriile.

Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2009.



Reprezentare

Fisa tehnica

~ConfIndependentDatasheet

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	12
cursa	10 ... 1.550 mm
pozitie instalare	oricare
ghidaj	ghidaj cu bile cu recirculare
structura constructiva	axa de ghidare fara actionare
viteza max.	3 m/s
clasa de rezistenta la coroziune KBK	0
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
forta max. Fy	1.120 N
forta max. Fz	1.120 N
momentul max. Mx	33,6 Nm
momentul max. My	50,4 Nm
momentul max. Mz	49 Nm
masa miscata	330 g
masa miscata la 0 mm cursa	330 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	46 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	1.370 g
informatii referitoare la material pentru element de ghidare	otel
informatii referitoare la material pentru carcasa	aliaj maleabil aluminiu eloxat