

# Modul oscilant DSM-40-270-P-FW-CR



Cod: 170093

FESTO

cu arbore cu flansa, amortizor in dreapta.

Aceasta actiune poate fi livrata la cerere cu certificarea ATEX.

Datele din filele "simboluri ATEX", "ATEX temperaturi" si "simboluri CE" se refera numai la actiunile cu certificare.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	40
unghi de amortizare	15 deg
domeniu de reglare a unghiului de oscilatie	0 ... 255 deg
unghi de oscilatie	255 deg
amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
pozitie instalare	oricare
ajustare fina	-1,5 deg
modul de functionare	cu actiune dubla
structura constructiva	aripa oscilanta
recunoasterea pozitiei	fara
presiune de operare	1,5 ... 10 bar
frecventa max. de oscilatie la 6 bar	0,7 Hz
identificare ATEX	II 2 G c T4
temperatura ambientala ATEX	0°C ≤ Ta ≤ +60°C
mediu de operare	aer comprimat filtrat
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene de protectie Ex (ATEX)
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
moment de rotatie la 6 bar	20 Nm
greutate produs	2.830 g
tip fixare	cu filet interior
racord pneumatic	G1/8
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru arbore de actiune	otel nichelat
informatii referitoare la material pentru etansari	TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru carcasa	aliaj maleabil aluminiu