


# conexiune bus SPC200-COM-PDP

Cod: 170224

FESTO

Cu conexiune PROFIBUS DP.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
sustinere configurare	date GSD
consum tipic de curent pe modul	50 mA
greutate produs	80 g
volumele de adresa maxime ale iesirilor	32 byte
volumele de adresa maxime ale intrarilor	32 byte
domeniul de adresare al interfetei bus-ului de camp	1 ... 125
varianta interfata bus de camp	izolatie galvanica RS 485 9,6kBaud - 12 Mbaud DPV0: comunicatie ciclica
racord electric interfata bus de camp	doza SUB-D cu 9 poli
spatiu instalare	de la 3 in sus de la 4 in jos cu MMI