

Cablu de conectare KSPC-AIF-1-WD-5

Cod: 170236

FESTO

Pentru interfata controler axial.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Domeniul tensiunilor de operare AC	≤ 60 V
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
tip de protectie	IP20
temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 80 °C
temperatura mediului	-20 ... 70 °C
greutate produs	266 g
Conexiune electrica 1	Priza cu cot, M9, 5-polig, ecranata
Conexiune electrica 2	Sir de prize, 5 pini
structura cablului	2x0,25 mm ² + 2x0,34mm ² +0,49mm ²
diametrul cablului	5,5 mm
lungimea cablului	5 m
culoare carcasa	negru
culoare invelis cablu	gri deschis
informatii referitoare la material pentru piulita olandeza	alama nichelata
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru carcasa	ranforsat cu PA PBT TPE-U(PUR)
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	TPE-U(PUR)
informatii material conectori	Bronz aurit Aliaj de cupru, zincat