


Mini-sanie SLT-20-30-P-A

Cod: 170569

FESTO

ghidare precisa cu bile si limitatoare ajustabile.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	30 mm
Domeniu de ajustare pentru pozitii de capat / lungime	12 mm
Diametru piston	20 mm
Mod de operare unitate actionare	jug
Amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete de cursa
pozitie instalare	Oricare
Ghidaj	ghidaj cu colivie de rulment
Structura constructiva	cinematica cu jug
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
presiune de operare	1 ... 10 bar
Mod de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Temperatura mediului	-20 ... 60 °C
energia de impact in pozitii finale	0,4 Nm
Fora maxima Fy	1.110 N
Fora maxima Fz	1.110 N
Momentul maxim Mx	11 Nm
Momentul maxim My	11 Nm
Momentul maxim Mz	12 Nm
Fora teoretica la 6 bar, revenire	317 N
Fora teoretica la 6 bar, inaintare	376 N
Masa in miscare	518 g
Greutate produs	1.138 g
Racorduri alternative	vedeti desenul produsului
tip fixare	cu orificiu
Conexiune pneumatica	G1/8
Indicatie material	Fara cupru si PFTE
Materialul protectiei	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul etansarilor	HNBR
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul tijei	otel inoxidabil aliaj inalt