


Interfata axa SPC-AIF-SUP-24DC

Cod: 171182

FESTO

pentru sirul interfetelor axiale.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
consum max. de curent	3 A
tensiune nominala de operare DC	24 V
oscilatii admisibile ale tensiunii	-5 % / +25 %
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
rezistenta la socuri permanente, conform DIN/IEC 68 partea 2-82	testat dupa gradul de severitate 2
tip de protectie	IP65 conform IEC 60529
rezistenta la oscilatii conform DIN/IEC 68 partea 2-6	testat dupa gradul de severitate 2
temperatura mediului	0 ... 50 °C
greutate produs	150 g
racord electric tensiune de sarcina	fisa design rotund M12x1 cu 5 poli
racord electric AIF IN	fisa design rotund M9 cu 5 poli
racord electric AIF AUT	doza design rotund M9 cu 5 poli
lungimea cablului	0,2 m