


# Dop obturare QSP14-PTB

Numar piesa: 172987

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica  | Valoare  |
|---|--|
| Dimensiune  | Standard   |
| Pozitie de instalare                                    | orice  |
| Design  | forma dreapta  |
| Unitate de ambalare                                     | 1  |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar<br>13.775 000032...145 000032 |
| Clasificarea maritima                                   | acces certificat   |
| Mediu de operare  | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                        |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda             | Este posibila functionarea cu ulei                                   |
| Conformitatea LABS                                      | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura ambianta                                    | -10 °C...60 °C   |
| Greutate produs   | 2.7 g  |
| Tipul de montare  | Ac de fixare   |
| Conector pneumatic 1                                    | Cartus 14 mm   |
| Nota privind materialele                                | Conform RoHS   |
| Material carcasa  | PA   |
| Material garnitura furtun                               | NBR  |