

Cuplaj
EAMC-40-66-9-12
Cod: 1731999

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru de prindere 1	9 mm
Diametru de prindere 2	12 mm
marime de fabricatie	40
Lungime nominala	66 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	6.500 1/min
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-25 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	42,3 kgmm ²
Moment de rotatie transferabil	21 Nm
Greutate produs	139 g
Indicatie material	conform RoHS