

Regulator de presiune LR-1/2-D-7-MIDI-NPT

Cod: 173662

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

Cu manometru, presiunea de lucru pana la 7 bar.

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| marime de fabricatie | Midi |
| serie | D |
| pozitie instalare | Oricare |
| Functie de regulator | Presiune de iesire constanta |
| presiune de operare | 16 bar |
| Histerezis presiune maxima | 0,2 bar |
| Debit nominal | 4.000 l/min |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Clasa de puritate a aerului la iesire | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte |
| Temperatura medie | -10 ... 60 °C |
| Temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| Greutate produs | 720 g |
| tip fixare | Montare pe panou frontal montare in linie cu suport la alegere: |
| Conexiune pneumatica 1 | 1/2 NPT |
| Conexiune pneumatica 2 | 1/2 NPT |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul etansarilor | NBR |
| Materialul carcasei | zinc turnat sub presiune |