

# Regulator presiune LR-3/4-D-MAXI-NPT

Numar piesa: 173668

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                              | Valoare  |
|---|--|
| Dimensiune                                  | Maxi   |
| Seria                                       | D  |
| Pozitie de instalare                        | orice  |
| Funcția de regulator                        | Presiune de iesire constanta                                       |
| Presiune de lucru                           | 16 bar   |
| Histerezis max. de presiune                 | 0.4 bar  |
| Debit nominal normal                        | 11500 l/min  |
| Medii de operare                            | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gaze inerte       |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Conformitatea LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Clasa de puritate a aerului la iesire       | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gaze inerte       |
| Temperatura medie                           | -10 °C...60 °C   |
| Temperatura ambianta                        | -10 °C...60 °C   |
| Greutate produs                             | 800 g  |
| Tipul de montare                            | optional:<br>Instalarea panoului frontal<br>Instalarea liniei      |
| Conector pneumatic 1                        | 3/4 NPT  |
| Conexiune pneumatica 2                      | 3/4 NPT  |
| Nota privind materialele                    | Conform RoHS   |
| Material garnituri                          | NBR  |
| Material carcasa                            | Zinc turnat sub presiune   |